

# グループアナライザ WE-2750

## ■機器概要

普及機でありながら高分析評価機能（個別反応／回答分布表示、集団反応時間累積表示、集団反応時間変化率表示、得点集計表示、S-P表表示、学生分布グラフ表示、問題分布グラフ表示）を有し、キャラクタディスプレイの内容の記録も可能、しかもコンパクトなデスクトップタイプになっています。  
回答器との配線は3芯シールドケーブルにより、工事性が大幅に向上しました。

## ■機器構成

本体 WE-2750 ..... 1    モニタ WE-7505 (別売) ..... 1

## ■機器定格

### ●本体 WE-2750

電 源	AC100V±10% 50/60Hz	性 能	パラメータ 設定機能	重み(各問への配点)を1~9に設定 到達率報知、締切(報知、締切の選択、%値 1%単位の設定、正答又は回答率の選択) 締切時間(1秒単位)設定 回答分布表示器の人、%選択
消費電力	28W			
データ入力数	回答器 WE-2530 最大64台			
性 能	学 習 分 析 表 個別反応、回答分布表示 (グラフ、人%デジタル表示) 時間累積表示 (正答率、回答率グラフ、%デジタル値) 時間分布表示 (正答率、回答率グラフ、%デジタル値) 予約登録状況表示(分析表示、カセット記録 個別記録、正答表示、集計、分析記録) 共通表示(正答表示、集計、分析記録) 間、残り時間、到達率、到達後動作予約)	その他の機能	正答フィードバック機能 正答表示(但し、正答表示器、回答分布表示 器接続のとき)	
		入 力	テープレコーダ録音入力 -20dB 10kΩ以上.....1	
		出 力	テープレコーダ書き込み信号 -20dB 2kΩ.....1 白黒複合映像信号 1.0Vp-p/75Ω.....1	
能	デ ー タ 分 析 表 重み付個別得点表(最大30問まで) SP表の表示(最大30問まで) 得点分布グラフ表示(学生別、問題別)	使用温度範囲	0℃~+40℃	
		寸 法	516(幅)×85(高さ)×533(奥行)mm (モニタ含まず、本体ゴム足高さ10mm含まず)	
		重 量	約10.6kg	
記 録	画面プリント 分析記録(得点表、SP表...注意係数同時) 個別記録(個別反応、回答分布表示)	仕 上 げ	筐体:5Y7.5/1レザートーン塗装 一部黒色レザートーン塗装 操作パネル:5Y7.5/1半艶塗装	


### ●モニタ WE-7505

電 源	AC100V 50/60Hz	走査周波数	水平:15.75kHz 垂直:60Hz
消費電力	25W	周囲温度	0℃~+40℃
ブラウン管	12形 90°偏向 ノングレア	周囲湿度	90%以下
蛍光体	緑(P31)	使用半導体	IC.....3 トランジスタ.....13 ダイオード.....32
有効画面寸法	215(幅)×150(高さ)mm以上	寸 法	350(幅)×280.5(高さ)×351(奥行)mm
入力信号方式	1.0Vp-p 極性:同期負極性	重 量	約7.3kg
入力インピーダンス	ハイインピーダンスまたは75Ω (スイッチ切換)	仕 上 げ	樹脂成形マンセル10YR-8/0.7近似色 (パネルはメタルグレーマンセルN7近似色)
VIDEO IN	RCAピンジャック 1個		
VIDEO OUT	RCAピンジャック 1個		




## ■付属品

タイトン(ケーブルクランプ)..... 2	テープレコーダ(WE-6500)用リモコンケーブル..... 1
座席表.....10	ヒューズ(2A)..... 1
記録用紙..... 1	モニタ取付ねじ(タッピンねじ)..... 3
ロール芯..... 1	取扱説明書..... 1
チャイム・正答表示器用コネクタ..... 1	工事説明書..... 1
回答分布表示器用コネクタ..... 1	保証書..... 1

## ■ 系統図



## ■ 外観寸法図



単位	mm
縮尺	1/10