

# スピーチトレーナユニット WE-F451

## ■ 概 要

- ・本システムは、MSX2パソコンを用いて、模範スピーチと自分の発音を分析・表示し、目と耳で比較・検討できる語学練習システムです。
- ・実行ソフト（リズム・イントネーション練習用）WE-AS202Bを用いて、モデル音声作成ソフト（リズム・イントネーション練習用）WE-AS201B（別売）で作成されたモデル音声、あるいは、その場で入力したモデル音声に従って、リズムとイントネーションを学習することができます。
- ・母音練習ソフトWE-AS203A（別売）を用いて、英語9母音を学習することができます。
- ・聞きとり練習実行ソフトWE-AS205A（別売）を用いて、聞きとり練習作成ソフトWE-AS204A（別売）で作成された聞きとり練習問題（形式1, 2）を学習することができます。

## ■ 構 成

本 体 ..... 1                      実行ソフト(リズム・イントネーション練習用) WE-AS202B ..... 1

## ■ 定 格

### ・本 体

電 源 : AC100V (50/60Hz)	出力端子 : Head Set (Phone) -20dB(負荷)16Ω
消費電力 : 6W	Line (OUT) -10dB
記録方式 : $\mu$ -255 LAW PCM	負荷ハイインピーダンス
メモ リ : ROM 128KB/256KB	寸 法 : 215(幅)×60(高さ)×264(奥行) mm
RAM 64KB	(カートリッジ部)
入力端子 : Head Set (MIC) -65dB 390Ω	109(幅)×27(高さ)×137(奥行) mm
(ECMのみ)	仕 上 げ : チャコールメタリック塗装及び塩ビ鋼板
Line (IN) -22dB 47KΩ	重 量 : 約2.8kg

### ・実行ソフト WE-AS202B

媒 体 : 3.5インチ2DD(両面倍密倍トラック)	使用条件 : 温度 +5℃~+35℃
フロッピーディスク	湿度 45%~80%
記録容量 : モデル音声 3秒/文章	寸 法 : 94(縦)×90(横)×3.3(厚さ) mm
20文章/ディスク	重 量 : 約 24g


## ■ 機 能

本システムは、MSX-DOSの下で動作します。

- ・モデル音声のフロッピーディスクからの呼び出し、再生、リズム・イントネーション表示。
- ・モデル音声の入力、分析、再生、リズム・イントネーション表示。
- ・学習者音声の入力、分析、再生、リズム・イントネーション表示。
- ・モデル音声のカーソル指定によるトレース付部分再生。
- ・学習者音声のカーソル指定によるトレース付部分再生。
- ・学習者音声の正規化。
- ・入力音声レベルの表示。
- ・リズム・イントネーション波形の印刷。

■ 外觀寸法図

・本体



単位	mm
縮尺	1/5

